

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212018 63/6
GTIN	4062406576653
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Interpolációs marás a_p	4 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Interpolációs marás Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	51 mm

Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
belső hűtés	igen
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	6
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	114 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	47,94 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	219878 3
--	----------