

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogási magasság L ₂	18 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Középtolódás L ₃	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Sorozat	GARANT Master
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz L ₁	36 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

