

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A10K SDQCR/L07
Középtolódás L ₃	7 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Teljes hossz L	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L ₂	9 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Sorozat	GARANT Master
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

