

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB725-1 Minőség: HB725-1
Forgácstörő: UM1
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 6 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 250 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 6 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB725-1
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404

Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	UM1
Fő felhasználás	UNI
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz