

**Garant****TNMG 160408, Minőség: HB725-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TN.G 160408 HB725-1 Minőség: HB725-1  
Forgácstörő: UM1  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 6 mm
Forgácstörő	UM1

Minőség	HB725-1
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz