

**Garant**
**VHM tóruszmaró, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 3/0,3 mm**


## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 206140 3/0,3  |
| GTIN              | 4045197123404 |
| Árucikk kategória | 11X           |

## Leírás

### Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Szár: DIN 6535 HA, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz  $L_c$ : 3,5 mm

Vágóél rádiusz  $R_1$ : 0,3 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$  nyakrésszel: 10 mm

Nyak Ø  $D_1$ : 2,8 mm

Teljes hossz L: 38 mm

## Műszaki leírás

|  |          |
|--|----------|
| Előtolás $f_z$ szélézéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$    | 0,011 mm |
| $L_2$  | 20 mm    |
| Vágóél Ø $D_c$   | 3 mm     |
| Fogak száma Z  | 2        |
| Vágóél rádiusz $R_1$   | 0,3 mm   |
| Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel                            | 10 mm    |
| Előtolás $f_z$ másolómaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,013 mm |
| Nyak Ø $D_1$   | 2,8 mm   |
| Szár Ø $D_s$   | 3 mm     |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Élhossz L <sub>c</sub>                          | 3,5 mm                          |
| Teljes hossz L                                  | 38 mm                           |
| Szár  | DIN 6535 HA, h6                 |
| Spirálszög                                      | 30 fok                          |
| Bevonat   | TiAlN                           |
| Szerszámanyag                                   | VHM                             |
| Szabvány  | Gyári szabvány                  |
| Típus   | N                               |
| Tűrés névleges Ø                                | e8                              |
| Fogásvételi irány                               | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál           |
| Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál            |
| belső hűtés                                     | nem                             |
| Szártűrés                                       | h6                              |
| Színes gyűrű                                    | Nincs                           |
| Termék fajtája                                  | Ujjmaró                         |

## Szolgáltatások

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Nyak kialakítása Típus FRST | 209900 FRST |
|-----------------------------|-------------|