

**Garant****DNMG 150612, Minőség: HB725-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150612 HB725-1 Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Előtolás $f$	0,05 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Tűrés	M
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 6 mm

Forgácstörő	UM1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB725-1
Fő felhasználás	UNI
Sarokrádiusz	1,2 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz