

**Garant****DC.T 11T304, Minőség: HB725-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T304 HB725-1 Minőség: HB725-1  
Forgácstörő: UM1  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Forgácstörő	UM1
Fő felhasználás	UNI
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB725-1
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz