


Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB725-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB725-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB725-1

Forgácstörő: UM1

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Minőség	HB725-1
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	UM1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás	UNI
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 250 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz