

Garant**VC.T 160402, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCMT 160402 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	VS
Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Váltólapka ISO kód	VCMT 160402
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz