

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T302 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	AF
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Tűrés	G
Cserék / élek száma	2

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T302
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Minőség	HU7315-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Bevonat	bevonat nélkül
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz