


Garant**CCGT 120402, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120402 HU7315-1 Minőség: HU7315-1
Forgácstörő: AF
Tűrés: G
Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,5 mm
Tűrés	G
Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Forgácstörő	AF
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGT 120402
Minőség	HU7315-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz