

Garant**DC.T 070202, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 070202 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,6 mmElőtolás f : 0,03 - 0,1 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 600 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCGT 070202
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 600 m/min
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Tűrés	G

Fogásmélység a_p	0,05 - 0,6 mm
Előtolás f	0,03 - 0,1 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Minőség	HU7315-1
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AF
Sarokrádusz	0,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz