

JEPSON POWER

Akkus fém kézi körfűrész, Típus: 8203E**Rendelési adatok**

Rendelés száma	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez **szikraképződés nélkül**.

- **Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.**
- **Nem szükséges az utómegmunkálás.**
- **Villámgyors vágás.**

Hand DRY Cutter 8203E akkus fém kézi körfűrész.

- **Ideális acél, acéllemezek, szendvicspanelek, fémlapok, acél, színes- és könnyűfém ill. kompozit csövek és profilok fűrészeléséhez, max. 6 mm vastagságig.**
- **Forgácstartó edény tiszta munkavégzéshez.**
- **Ø 203/48Z keményfémbetétes „LBS rázkódásálló” fűrészlappal felszerelve a maximális élettartam és minőség érdekében.**

Tartalom:

2 db 18V LiHD 5,5A nagyteljesítményű akku, fűrészlap, töltőkészülék és koffer.

Figyelem:

Kompatibilis a Cordless Alliance System (CAS) a vezető elektromos szerszám márkák univerzális akku rendszerével. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 078243 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális vágásmélység 90°	67 mm
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹
Fűrészlap Ø	203 mm
Maximális vágásmélység 45°	42 mm
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	8203E
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	5,4 kg
Akkumulátor kapacitás	5,5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Fűrész