

Garant**VC.T 110302, Minőség: HU7315-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 261364 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406770020 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

VCMT 110302 HU7315-1 Minőség: HU7315-1

Forgácstörő: AF

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,05 - 1,5 mmElőtolás f : 0,03 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 600 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Szerszámanyag | HM |
| Minőség | HU7315-1 |
| Előtolás f | 0,03 - 0,25 mm/ford, |

| | |
|--|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | G |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 50 - 600 m/min |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Forgácstörő | AF |
| Váltólapka ISO kód | VCGT 110302 |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás | N |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |