

Garant**ZCMX 10T304, Minőség: HBZ140**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 20 mm

Minőség: HBZ140

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 190 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Minőség	HBZ140
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 190 m/min
Fő felhasználás	M
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz