

**Garant****ZCMX 10T304, Minőség: HBZ025**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Minőség: HBZ025

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm

Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 210 m/min
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	HBZ025
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz