

Elektromosan állítható magasságú irodai asztal, Szélesség: 1600mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 974024 1600 |
| GTIN | 2050002050778 |
| Árucikk kategória | 91Q |

Leírás

Kivitel:

Irodai asztal elektromotoros magasságállítással, kezelőelemek segítségével. Alapszerkezet porszórt, hegesztett acélkeretből. Az asztallap rögzítése közvetlenül a keretre és a két aszimmetrikus profiltartóra való csavarozással történik. A váz a teljes lábrésznél merevítő nélküli, ezáltal guruló kisszekrény helyezhető alá 560 mm magasságig. A magasságállítás mozgatási sebesség 38 mm /mp (terhelés nélkül). A zajkibocsátás kevesebb mint 50 dB. Állítható talpak 10 mm magasságkiegyenlítéshez. Ellenállás-méréses ütközésvédelemmel. Melamin asztallap dekor felülettel, 25 mm vastag.

Szabvány:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Szín:

A **dekor asztallap 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Lábazat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

Az asztallap fémszürke színben nem javasolt az erős fényvisszaverés miatt.

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|---------------|
| Magasságállítási tartomány | 650 - 1300 mm |
| Súly | 60 kg |
| Munkalap vastagsága | 25 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Max. teherbírás | 70 kg |
| Szélesség | 1600 mm |
| Mélység | 800 mm |
| Kivitel | elektromos magasságállítású |
| Magasságállítás kivitele | Elektromos |
| Lapvastagság | 25 mm |
| Szín kiválasztása | Fém: tiszta fehér, alu-ezüst, fémszürke |
| Szín kiválasztása | Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy |
| Termék fajtája | Irodai asztal |