

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212009 52/6 |
| GTIN | 4062406587536 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Interpolációs marás a_p | 2,5 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 39,45 mm |
| Vágóél Ø D_c | 52 mm |
| belső hűtés | igen |
| Felfogó furat Ø | 22 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Beállítási szög κ | 15 - 30 fok |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 94 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{\max} | 1,02 fok |
| Váltólapka csavar készlet | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) |
| Hozzávaló váltólapka | RPK.10T3M0T |
| $\varnothing D_3$ | 42 mm |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$ | 102 mm |
| Fz helikális | 0,7 |
| Szárkivitel | furattal |
| Maró alkalmas lap formához | kerek |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2 | 219878 2 |
|--|----------|