

Garant**Másoló- és síkmaró indexálással, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs másoló- és síkmaró. Az indexált kerek váltólapkák stabil feltételeket teremtenek és biztosítják a lapokat véletlen elfordulás ellen használat közben. A váltólapka és a lapkafészek közötti optimalizált alakzárás maximális folyamatbiztonságot biztosít.

Figyelem:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	9,94 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	38 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás a _p	1,7 mm
Ø D ₃	13 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)

Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	RPK.1204M0T
Felfogó menet M	M12
Ferde bemarkási szög α_{max}	4,83 fok
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	219878 3
Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 2	219878 2