

Garant**VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 12Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208154 12M
GTIN	4062406774844
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Sorjázó **polírozott forgácsterekkel** és **éles vágóélekkel** kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.

Tűrés: **S méret = +/- 0,2 mm.**

Csúcsszög = +/- 5 szögperc.

Kitűnő felületminőség a 35° **spirálszögnek** köszönhetően. Extra hosszú sorjázó kitűnő sorjázási eredményekhez különösen nehezen hozzáférhető kontúroknál. Szerszámok hegy nélkül.

Felhasználás:

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

Nagy Ø D ₂	12 mm
Méret S	4,2 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Fogak száma Z	4
Szár Ø D _s	12 mm
Vágóél Ø D _c	12 mm
Élletörő marás	45 fok
Teljes hossz L	120 mm
Kis Ø D ₃	6 mm

f_z előtolás PMMA akrilban	0,085 mm
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,085 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsház	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akril	alkalmas	210 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	150 m/min	N
POM GF25	alkalmas	150 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N

CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Szolgáltatások			
Szárköszörülés Típus HB		129100 HB	