

**Garant****VHM maró HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203170 10
GTIN	4045197271945
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

Erős maggal, **speciális forgácshornokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**.

**Felhasználás:**

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.  
Kizárólag palástmaráshoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	6
Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,05 mm
Nyak Ø $D_1$	9,2 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	32 mm
Vágóél Ø $D_c$	10 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Teljes hossz L	74 mm
Élhossz $L_c$	25 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	f8
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Spirálszög	48 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	460 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	210 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		