


Garant**GARANT Diabolo VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203372 16
GTIN	4045197597571
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****GARANT Diabolo:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém kifejezetten keményanyag-megmunkáláshoz.

Felhasználás:**Palástmaráshoz simító műveletként.**

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Fogak száma Z	8
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 65 HRC	0,025 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	125 mm
Élhossz L _c	65 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	50 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Diabolo

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05xD szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	115 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------