

Garant**VHM maró HPC, ZOX, Ø f8 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203170 12
GTIN	4045197271952
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Erős maggal, **speciális forgácshornyokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**.

Felhasználás:

Nagyoló maráshoz a munkadarab felülettel szemben támasztott magas igények esetén.

Kizárólag palástmaráshoz alkalmas.

Műszaki leírás

Nyak Ø D ₁	11 mm
Fogak száma Z	6
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	37 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,05 mm
Vágóél Ø D _c	12 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	84 mm
Élhossz L _c	30 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	f8
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Spirálszög	48 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05xD szélezésnél
Belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	460 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	210 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/203170-12>