

Garant**VHM sorjázó 60°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208166 6
GTIN	4045197537355
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó. Tűrés: **S méret = $\pm 0,2$ mm.**

Felhasználás:

Munkadarabok élleinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

Méret S	5,9 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm
Előtolás f _z acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Fogak száma Z	6
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Sarokletörés szöge	60 fok
Élletörő marás	30 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Tűrés névleges Ø	h6
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sorjázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		