

**HOLEX****VHM maró, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203320 8
GTIN	4045197119155
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lélekvastagság és geometria keménymaráshoz, dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül.

**Felhasználás:**

**Palástmaráshoz simító műveletként.**

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban < 55 HRC	0,03 mm
Fogak száma Z	6
Vágóél Ø $D_c$	8 mm
Szár Ø $D_s$	8 mm
Teljes hossz L	68 mm
Élhossz $L_c$	24 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Spirálszög	50 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,05×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	95 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	85 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	75 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	65 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------