



Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302307 25
GTIN	4034221062789
Árucikk kategória	34I

Leírás

Kivitel:

Zsugorbefogó a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében nagyteljesítményű forgácsolásnál (HPC). Az optimalizált design összekapcsolja a merevséget a rezgéscsillapítással. Ez kíméli a gépet, az orsót és a szerszámot.

- **A Safe-Lock szerszámkihúzás elleni védelem megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását.**
- **Nagy forgácsolási teljesítmény a magasabb fordulatszámoknak, nagyobb előtolásnak és nagyobb forgácsolási mélységnek köszönhetően.**
- **Rövidebb megmunkálási idők.**
- **Nyugodtabb járás, ezáltal jobb felületminőség, ill. kíméli a szerszámot, orsót és a gépet.**
- **Menetes furatokkal a csavarokkal való kiegyensúlyozáshoz.**
- **Zárható Cool Jet furatokkal.**
- **Hosszbeállító csavarral (állítási út 10 mm).**

Felhasználás:

Hengeres szárú **Safe-Lock köszörülésű** szerszámok befogásához h6 tűréssel. Alkalmas minden zsugorbefogó készülékhez pl. indukciós, érintkező és forró levegős zsugorbefogó készülékhez.

Opcionális tartozék:

Safe-Lock köszörülésű marót lásd a VHM maróknál.

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

További zsugorbefogók **Safe-Lock**-kal külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Ø D ₂	44 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
Külső Ø D	78 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Maximális befogási mélység L _E	58 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Szerszám kihúzás elleni védelem	Safe-Lock h6
Termék fajtája	Zsugorbefogó