



## Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal, HSK-A 63 ultra rövid, Befogási Ø D1: 6mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 307935 6      |
| GTIN              | 4034221120403 |
| Árucikk kategória | 34I           |

### Leírás

#### Kivitel:

Zsugorbefogó a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében nagyteljesítményű forgácsolásnál (HPC). Az optimalizált design összekapcsolja a merevséget a rezgéscsillapítással. Ez kíméli a gépet, az orsót és a szerszámot.

- **A Safe-Lock szerszámkihúzás elleni védelem megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását.**
- **Nagy forgácsolási teljesítmény a magasabb fordulatszámoknak, nagyobb előtolásnak és nagyobb forgácsolási mélységnek köszönhetően.**
- **Rövidebb megmunkálási idők.**
- **Nyugodtabb járás, ezáltal jobb felületminőség, ill. kíméli a szerszámot, orsót és a gépet.**
- **Menetes furatokkal a csavarokkal való kiegyensúlyozáshoz.**
- **Zárható Cool Jet furatokkal.**
- **Hosszbeállító csavarral (állítási út 10 mm).**

#### Felhasználás:

Hengeres szárú **Safe-Lock köszörülésű** szerszámok befogásához h6 tűréssel. Alkalmas minden zsugorbefogó készülékhez pl. indukciós, érintkező és forró levegős zsugorbefogó készülékhez.

#### Opcionális tartozék:

Safe-Lock köszörülésű marót lásd a VHM maróknál.

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., zsugorbefogó készülék 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

#### Figyelem:

További zsugorbefogók **Safe-Lock**-kal külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási $\varnothing D_1$           | 6 mm                                |
| $\varnothing D_2$                    | 22 mm                               |
| Külső $\varnothing D$                | 29 mm                               |
| A-méret kinyúlási hossz              | 70 mm                               |
| Hűtőcsatorna furat                   | Zárható                             |
| Maximális befogási mélység $L_E$     | 38 mm                               |
| Befogó                               | HSK-A 63 ultra rövid                |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Befogó szabvány                      | DIN 69893                           |
| Alak                                 | A                                   |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | 3 $\mu$ m                           |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Szerszám kihúzás elleni védelem      | Safe-Lock h6                        |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |