



Hárompofás esztergatokmány acél hengeres központosító befogóval, DIN 702-4, Külső Ø A: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	310505 100
GTIN	4019208527017
Árucikk kategória	36S

Leírás

Kivitel:

- Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
- Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
- Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
- A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
- Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogós géporsókhoz vagy karimás felfogatáshoz. Rögzítés csavarral hátulról. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett fúrópofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000 – 315200 sz. **Védőbetétet** lásd 312800 sz.

Figyelem:

A DIN 702-4 a régi DIN 6350-1 szabványnak felel meg.

Ékrudas hárompofás esztergatókmányt lásd 313120 – 313140 sz.

Műszaki leírás

Súly	3,3 kg
Áteresztés E	20 mm
Kulcsnégszög K	8 mm
Magasság pofák nélkül H ₁	50 mm
Maximális fordulatszám	6300 min ⁻¹
Külső Ø A	100 mm
Központosító Ø B	70 mm
Magasság pofákkal H ₂	68 mm
Központosító mélység C	3 mm
Szabvány	DIN 702-4
Anyag	Acél
Színkódok a tartozékokhoz	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmányok