

Garant**GARANT Diabolo VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203382 6
GTIN	4045197597601
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****GARANT Diabolo:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém kifejezetten keményanyag-megmunkáláshoz.

Felhasználás:**Palástmaráshoz simító műveletként.**

(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	40 mm
Fogak száma Z	6
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 65 HRC	0,014 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Nyak $\varnothing D_1$	5,8 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Élhossz L_c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges \varnothing	e8
Spirálszög	50 fok

Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Diabolo
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogászélesség a_e marási műveletnél	0,05xD szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	115 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------