



Csővágó 3 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 2coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	815101 2
GTIN	4018754329731
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerékek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

Ez a csővágó a már lefektetett csöveken végzett munkát is lehetővé teszi. A racsnyszerű munkának köszönhetően elég egy 120°-os mozgási tartomány.

Műszaki leírás

Vágókerék szélessége	19 mm
Gyártó jelölése	Csővágó RAPID 14001+3
Vágókerék Ø	25 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 2 coll
Vágókerék furat	9 mm
Vezetőgörgők száma	0
Vágókerékek száma	3
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm	814920 35
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm	814920 54
Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54E mm	814920 54E