


Garant**VHM tóruszmaró HPC, ZOX, Ø f8 DC / R1: 5/0,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	206260 5/0,5
GTIN	4045197415264
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Erős maggal, **speciális forgácshornokkal** és **nagy polírozott forgácsterekkel**. A nagy teljesítményű marók új generációja a HPC forgácsolási tartományban.

Felhasználás:

Speciálisan **nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz**.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 206255 sz.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	5 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,032 mm
Vágóél rádiusz R ₁	0,5 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,032 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	18 mm
Nyak Ø D ₁	4,7 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Élhossz L _c	13 mm
Teljes hossz L	57 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val

Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	45 fok
Bevonat	ZOX
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Tűrés névleges Ø	f8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Tóruszmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	480 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Cu	alkalmas	200 m/min	N
CuZn	alkalmas	240 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB