


HOLEX**VHM maró forgácstörővel TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3086 5
GTIN	4062406625825
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagyteljesítményű maró univerzális használatra.

Megerősített mag.

Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával.

Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

Mint a 203086 sz.

Figyelem:

h_{max} : A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.

$a_{e_{max}} = 0,05 \times D$ a TPC megmunkálásához.

Műszaki leírás

Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HB-vel
Szár Ø D_s	6 mm
Forgács átlagos vastagsága h_{max} TPC maráshoz < 900 N/ mm ² acélnál	0,052 mm
Vágóél Ø D_c	5 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	30 mm
Nyak $\varnothing D_1$	4,8 mm
Teljes hossz L	70 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Tűrés névleges \varnothing	e8
Spirálszög	40 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
Fogak száma Z	4
Sarokletörés szöge	45 fok
Élhossz L_c	20 mm
Tartalom	5
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,07 \times D$
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	TPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	350 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	320 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P

Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	145 m/min	M
Uni	alkalmas		
Száráz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

VHM maró forgácstörőkkelTPC Ø e8 DC 5 mm

203086 5