

**Garant****VHM kontúrmaró, húzó forgácsolás durva, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 8Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209410 8M
GTIN	4045197477606
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű keresztfogazás** szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás. Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz. 5M, 6M, 8M méret: Extra hosszú kivitel.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	2
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban	0,16 mm/ford,
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben	0,22 mm/ford,
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	35 mm
Teljes hossz L	75 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka	durva
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	keresztfogazás

Típus	W
Tűrés névleges $\emptyset$	h10
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5xD szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	120 m/min	N
POM GF25	alkalmas	120 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	120 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	110 m/min	N
GFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
CFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB