

Garant**VHM kontúrmaró, húzó forgácsolás közepes, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 6Mmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209415 6M
GTIN	4045197477477
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű keresztfogazás szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

5M, 6M, 8M méret: Extra hosszú kivitel.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban	0,12 mm/ford,
Vágóél Ø D _c	6 mm
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben	0,18 mm/ford,
Szár Ø D _s	6 mm
Élhossz L _c	30 mm
Teljes hossz L	75 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka	közepes
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Maróprofil	keresztfogazás
Típus	W
Tűrés névleges \varnothing	h10
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5xD szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	120 m/min	N
POM GF25	alkalmas	120 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	120 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	110 m/min	N
GFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
CFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------