



Manuális vizsgálópád - függőlegesen, Típus: 1500



Rendelési adatok

Rendelés száma	479029 1500
GTIN	2050002071582
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

- **Robusztus vizsgálópád digitális kézi erőmérő készülékhez.**
- **Precíz, lineáris megvezetésű mechanika, egyedileg pozicionálható.**

Karos kivitel karfordulatonként nagy mozgási úttal. A kezelőkar szöge módosítható és áthelyezhető az optimális kezelés érdekében.

Felhasználás:

Egyszerű, nem sebességfüggő anyag-, alapanyag-, alkatrész- és komponens tesztekhez a minőségbiztosítás vagy a termelés területén.

Tartalom:

4 darab rögzítőcsavar az erőmérő készülékhez és használati utasítás.

Opcionális tartozék:

479025 – 479027 sz. digitális erőmérő készülékek és 479033 – 479039 sz. tartozékok.

Műszaki leírás

Be- / kikapcsoló	nem
Maximális felhasználási tartomány	1500 N
Hossz	279 mm

Szélesség	203 mm
Előtolás (maximális löket)	150 mm
Előtolás (fordulatonként)	76 mm
Magasság	799 mm
Súly	9,1 kg
Sorozat	MTL-330
Profil	Emelőkar
Termék fajtája	Vizsgálópad