

**SIMTEK****simturn AX másolóbetét, jobbos, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270591 5,2
GTIN	2050002066106
Árucikk kategória	24U

## Leírás

### Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

Rádiusz R	0,15 mm
Maximális beszúrási mélység $t_{max}$	1 mm
f	2,45 mm
belső hűtés	nem
Min. furat Ø-höz $D_{min}$	5,2 mm
Ø D	5 mm
Gyártó jelölése	AYD3X800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 15,2$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		