

3M Scotch-Brite™

Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa (CER) PN-DH, Ø 115 mm, Szemcseméret: 180**Rendelési adatok**

Rendelés száma	566907 180
GTIN	4064035037727
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációs szint).**

Univerzális és nagy teljesítményű **nylon vlies precíziós kialakítású kerámia csiszolószemcsével (CER)** a nagy leválasztás és a hosszú élettartam érdekében.

Felhasználás:

Finiséshoz, mattításhoz, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolítása) és **sorjázási munkákhoz.**

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705 sz.-től.**

Műszaki leírás

Kivitel	A medium
Tárcsa Ø	115 mm

Festék	piros
Szemcseméret	180
Finomsági fok	eszköz
Sorozat	PN-DH
Csiszolóanyag	Kerámia csiszolószemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Csiszolóeszköz alapja	Nylonvlies
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Gyártó jelölése	PN-DH
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vlies

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száráz	alkalmas