

**simturn AX** menetesztergálás, részprofil 60°, belső jobbos, L₂ = 15,2 mm,
Típus: 1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	270649 1
GTIN	2050002067301
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Felhasználás:

Metrikus ISO belső menet készítéséhez.

Min. furat Ø-höz D_{min}: 3,24 mm

Ø D: 4 mm

Emelkedés: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Beszúrási szélesség w: 0,09 mm

S: 0,32

Műszaki leírás

Min. furat Ø-höz D _{min}	3,24 mm
t	0,38 mm
Beszúrási szélesség w	0,09 mm
Emelkedés	0,7 mm
Ø D	4 mm
S	0,32
Gyártó jelölése	A05GX800
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm

Termék fajtája

Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas		
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		