

Garant**VHM kontúrmaró fúrócsúccsal, toló forgácsolás közepes, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209445 4
GTIN	4045197477958
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű keresztfogazás és 135°-os fúrócsúcs szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás.

Toló marás, az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól alkalmas.

Műszaki leírás

Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben	0,1 mm/ford,
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban	0,07 mm/ford,
Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D _c	4 mm
Szár Ø D _s	4 mm
Élhossz L _c	16 mm
Teljes hossz L	50 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka	közepes
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	keresztfogazás
Típus	W

Tűrés névleges Ø	h10
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Csúcsszög	135 fok
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	120 m/min	N
POM GF25	alkalmas	120 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	120 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	110 m/min	N
GFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
CFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		