

Garant**Furatkés stabilizátor 7×D mini, Típus: 10R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319467 10R
GTIN	4062406641825
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergákészhez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel együtt 10×D.

Műszaki leírás

Szár Ø D ₂	32 mm
Szárhossz L _s	53 mm
C	1 mm
Vágásirány	jobbos
Teljes hossz L ₂	129 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Tengely eltolódás	8 mm

Kinyúlási hossz L_1	70 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Rádiusz R	2 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	$7 \times D$
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor