

**Garant****Furatkés stabilizátor 7×D midi, Típus: 10R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319468 10R
GTIN	4062406641900
Árucikk kategória	31V

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

**Előny:**

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

**Alkalmazható:**

Minden szokásos furatesztergakéshez.

**Figyelem:**

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel együtt 10×D.

**Műszaki leírás**

Rádiusz R	1,2 mm
Befogási $\varnothing D_1$	10 mm
Szárhossz $L_s$	53 mm
Teljes hossz $L_2$	129 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	70 mm
Vágásirány	jobbos
C	1 mm

Tengely eltolódás	11 mm
Szár $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	7×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor