

GEDORE**DREMOMETER nyomatékkulcs készlet fix négyszöggel, Maximális nyomaték: 760Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657001 760
GTIN	4002805937822
Árucikk kategória	63L

Leírás**Kivitel:**

Kézre álló, robusztus szerkezet csekély súllyal. Minden igénybevételnek kitett alkatrész kiváló minőségű acélból. **Fix meghajtó négyszög** (nincs racsn). **Mértékegységek:** Nm, lbfft. Hosszabbító csővel és rátűzhető racsnival.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

A kívánt nyomaték beállítása a nyélbe elveszítetetlenül beépített, kihúzható csapkulccsal történik. A beállított nyomaték jól leolvasható a skáláról. A munka közbeni véletlen elállítás nem lehetséges.

Felhasználás:

Közepes és nagy sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Sorozat	DREMOMETER
Kalibrálás	O1
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Súly	3755 g
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Méréstechnika	mechanikus
Teljes hossz L	1403 mm
Maximális nyomaték	760 Nm
Kijelzés	analóg
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Nyomatéktartomány	155 - 760 Nm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020010 1000
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000