

Garant**Nagyoló maró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø js14 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192520 16
GTIN	4045197106698
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

- **Tágas, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Speciális homlokszög aluhoz, színes- és könnyűfémekhez.**

Előny:

A nagy forgácsterek miatt **nagy forgácsleválasztási térfogat** érhető el.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,075 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Fogak száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Teljes hossz L	123 mm
Élhossz L_c	63 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges \varnothing	js14
Spirálszög	36 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	WR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	138 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		