

Garant**VHM-HPC fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 7,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122481 7,5
GTIN	4062406791070
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten **titán- és nikkel alapú ötvözetek** forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a **hosszabb élettartam** érdekében egyidejűleg **optimális furatminőség** és **nagyon csekély sorjaképződés**.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	m7
Névleges Ø D_c	7,5 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Forgácshorony hossza L_c	34,05 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	79 mm
Szabvány	DIN 6537 K
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	22,8 mm
Előtolás f titánban > 850 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Bevonat	TiAlSiN
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	4xD

Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
Inconel	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		