

Garant**Nagyoló maró HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192541 20
GTIN	4045197547644
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

- **Tágas, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Speciális homlokszög aluhoz, színes- és könnyűfémekhez.**

Maximális Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Előny:

A nagy forgácstermek miatt **nagy forgácsleválasztási térfogat** érhető el.

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	1 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D_c	20 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Teljes hossz L	141 mm
Élhossz L_c	75 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	js14
Spirálszög	36 fok
Sarokletörés szöge	45 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS PM
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	WR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		