



Gyémánt vágótárcsa STANDARD** univerzális, Tárcsa Ø: 115mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 569721 115 |
| GTIN | 9003173102909 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett portterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Napi használathoz minden építőanyaghoz, mint beton, téгла, gránit stb. Közvetlenül rászinterezett bevonat, nemesített alaptárcsa (nem üt).

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téгла, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|----------|--------|
| Tárcsa Ø | 115 mm |
|----------|--------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám | 13300 min ⁻¹ |
| Csiszolóbevonat szélessége | 2 mm |
| Csiszolóbevonat magassága | 7 mm |
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Anyaghoz optimalizálva | Kőzet |
| Alak | 41 |
| Alak leírása | egyenes |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |