



Gyémánt vágótárcsa STANDARD** univerzális, Tárcsa Ø: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569721 180
GTIN	9003173103135
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Napi használathoz minden építőanyaghoz, mint beton, téгла, gránit stb. Közvetlenül rászinterezett bevonat, nemesített alaptárcsa (nem üt).

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téгла, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Csiszolóbevonat magassága	9 mm
---------------------------	------

Tárcsa Ø	180 mm
Csiszolóbevonat szélessége	2,6 mm
Maximális fordulatszám	8488 min ⁻¹
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa