

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bevonat nélkül, Ø f9 D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220306 10
GTIN	4034221141149
Árucikk kategória	26Y

Leírás**Figyelem:**

DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	20 mm
Előtolás f_z szélézéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Vágóél Ø D	10 mm
Élhossz L_2	15 mm
Ø D_2	9,6 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	20 Nm
Kulcsnyílás SW	8 mm
DUO-LOCK interfész	DL10
Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Tűrés névleges Ø	f8

Vágóélek száma Z	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Élek felosztása	egyenlőtlen
Spirálszög	37 fok
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,5×D szélezésnél
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		