

**Nagyoló maró HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192720 16
GTIN	4045197107985
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült nagyoló profillal. A 20-as méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Kedvező árú alternatíva.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: js12

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 27 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak száma Z: 4

Élhossz L_c: 63 mm

Teljes hossz L: 123 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,6 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm²: 0,05 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	16 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,6 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	123 mm

Élhossz L_c	63 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges \emptyset	js12
Spirálszög	27 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

